



## VALCAM™ 46

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



### Popis dílu:

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 2 pracovní síly

- SC: Prodloužení pracovní plochy směrem dopředu od 1 do 60mm (v přírůstcích po 1 mm)

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny jednotky s parametrem SC pouze s hodnotou SC60. Pokud byste chtěli poptat jednotku s jinou hodnotou SC (tj. 1-59), prosím uveďte požadovanou hodnotu SC do poznámky na poslední stránce poptávkového formuláře. CAD data Catia a STEP jsou k dispozici pouze pro parametr SC60. V případě potřeby jiné hodnoty parametru SC (tj. 1-59) si prosím upravte CAD data s hodnotou SC60 na požadovanou hodnotu SC, a nebo použijte parametrická data „Kaufschieber-Adapter“ (pouze pro Catia), kde lze hodnotu SC nastavit parametricky.

Pracovní síla pro 1 milion zdvihů

Více informací – viz. diagram rozložení sil v [PDF](#)

### Vlastnosti dílu:

Typ klínové jednotky

Shora zavěšená klínová jednotka

### Tabulka rozměrů:

| Registrační číslo | Název dílu      | Šířka klínové jednotky W1 | Výška v sevřeném stavu H1 | Šířka pracovní plochy W | Výška pracovní plochy H | Zdvih Hw | Pracovní úhel u (°) | Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN) | Zpětná síla plynová pružina Fr (kN) | Pracovní síla F (kN)* | Hmotnost (kg) |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| VACWS46-00        | VACWS46-00      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 0                   | 1,5                                  | -                                   | 42,1                  | 5,5           |
| VACWS46-00-SC60   | VACWS46-00-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 0                   | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,5           |
| VACWL46-00        | VACWL46-00      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 28,9     | 0                   | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,6           |
| VACWL46-00-SC60   | VACWL46-00-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 28,9     | 0                   | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,6           |
| VACSS46-00        | VACSS46-00      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 0                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSS46-00-SC60   | VACSS46-00-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 0                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSL46-00        | VACSL46-00      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 28,9     | 0                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,3           |
| VACSL46-00-SC60   | VACSL46-00-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 28,9     | 0                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,3           |

**VALCAM™ 46**

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



| Registrační číslo | Název dílu      | Šířka klínové jednotky W1 | Výška v sevřeném stavu H1 | Šířka pracovní plochy W | Výška pracovní plochy H | Zdvih Hw | Pracovní úhel u (°) | Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN) | Zpětná síla plynová pružina Fr (kN) | Pracovní síla F (kN)* | Hmotnost (kg) |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| VACYS46-00        | VACYS46-00      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 0                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYS46-00-SC60   | VACYS46-00-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 0                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYL46-00        | VACYL46-00      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 28,9     | 0                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,3           |
| VACYL46-00-SC60   | VACYL46-00-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 28,9     | 0                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,3           |
| VACPS46-00        | VACPS46-00      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 0                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPS46-00-SC60   | VACPS46-00-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 0                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPL46-00        | VACPL46-00      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 28,9     | 0                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,3           |
| VACPL46-00-SC60   | VACPL46-00-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 28,9     | 0                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,3           |
| VACBS46-00        | VACBS46-00      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 0                   | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,9           |
| VACBL46-00        | VACBL46-00      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 28,9     | 0                   | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7,3           |
| VACWS46-05        | VACWS46-05      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 5                   | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,5           |
| VACWS46-05-SC60   | VACWS46-05-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 20,6     | 5                   | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,5           |
| VACWL46-05        | VACWL46-05      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 30,5     | 5                   | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,6           |
| VACWL46-05-SC60   | VACWL46-05-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 30,5     | 5                   | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,6           |
| VACSS46-05        | VACSS46-05      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 22,7     | 5                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSS46-05-SC60   | VACSS46-05-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 22,7     | 5                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSL46-05        | VACSL46-05      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 31,9     | 5                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,2           |
| VACSL46-05-SC60   | VACSL46-05-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 31,9     | 5                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,2           |
| VACYS46-05        | VACYS46-05      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 22,7     | 5                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYS46-05-SC60   | VACYS46-05-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 22,7     | 5                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYL46-05        | VACYL46-05      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 31,9     | 5                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,2           |
| VACYL46-05-SC60   | VACYL46-05-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 31,9     | 5                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,2           |
| VACPS46-05        | VACPS46-05      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 22,7     | 5                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPS46-05-SC60   | VACPS46-05-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 22,7     | 5                   | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPL46-05        | VACPL46-05      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 31,9     | 5                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,2           |
| VACPL46-05-SC60   | VACPL46-05-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 31,9     | 5                   | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,2           |
| VACBS46-05        | VACBS46-05      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 22,7     | 5                   | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,9           |
| VACBL46-05        | VACBL46-05      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 31,9     | 5                   | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7,2           |
| VACWS46-10        | VACWS46-10      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 21       | 10                  | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,5           |
| VACWS46-10-SC60   | VACWS46-10-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 21       | 10                  | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,5           |
| VACWL46-10        | VACWL46-10      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 31,1     | 10                  | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,6           |
| VACWL46-10-SC60   | VACWL46-10-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 31,1     | 10                  | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,6           |
| VACSS46-10        | VACSS46-10      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 24,9     | 10                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSS46-10-SC60   | VACSS46-10-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 24,9     | 10                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSL46-10        | VACSL46-10      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 35       | 10                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,1           |
| VACSL46-10-SC60   | VACSL46-10-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 35       | 10                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,1           |
| VACYS46-10        | VACYS46-10      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 24,9     | 10                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYS46-10-SC60   | VACYS46-10-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 24,9     | 10                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYL46-10        | VACYL46-10      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 35       | 10                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,1           |
| VACYL46-10-SC60   | VACYL46-10-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 35       | 10                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,1           |
| VACPS46-10        | VACPS46-10      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 24,9     | 10                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPS46-10-SC60   | VACPS46-10-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 24,9     | 10                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPL46-10        | VACPL46-10      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 35       | 10                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,1           |
| VACPL46-10-SC60   | VACPL46-10-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 35       | 10                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,1           |

**VALCAM™ 46**

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



| Registrační číslo | Název dílu      | Šířka klínové jednotky W1 | Výška v sevřeném stavu H1 | Šířka pracovní plochy W | Výška pracovní plochy H | Zdvih Hw | Pracovní úhel u (°) | Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN) | Zpětná síla plynová pružina Fr (kN) | Pracovní síla F (kN)* | Hmotnost (kg) |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| VACBS46-10        | VACBS46-10      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 24,9     | 10                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,9           |
| VACBL46-10        | VACBL46-10      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 35       | 10                  | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7,1           |
| VACWS46-15        | VACWS46-15      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 21,2     | 15                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |
| VACWS46-15-SC60   | VACWS46-15-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 21,2     | 15                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |
| VACWL46-15        | VACWL46-15      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 32,2     | 15                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,5           |
| VACWL46-15-SC60   | VACWL46-15-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 32,2     | 15                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,5           |
| VACSS46-15        | VACSS46-15      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 27,1     | 15                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSS46-15-SC60   | VACSS46-15-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 27,1     | 15                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSL46-15        | VACSL46-15      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 38,2     | 15                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,2           |
| VACSL46-15-SC60   | VACSL46-15-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 38,2     | 15                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,2           |
| VACYS46-15        | VACYS46-15      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 27,1     | 15                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYS46-15-SC60   | VACYS46-15-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 27,1     | 15                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYL46-15        | VACYL46-15      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 38,2     | 15                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,2           |
| VACYL46-15-SC60   | VACYL46-15-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 38,2     | 15                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,2           |
| VACPS46-15        | VACPS46-15      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 27,1     | 15                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPS46-15-SC60   | VACPS46-15-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 27,1     | 15                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPL46-15        | VACPL46-15      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 38,2     | 15                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,2           |
| VACPL46-15-SC60   | VACPL46-15-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 38,2     | 15                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,2           |
| VACBS46-15        | VACBS46-15      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 27,1     | 15                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,9           |
| VACBL46-15        | VACBL46-15      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 38,2     | 15                  | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7,2           |
| VACWS46-20        | VACWS46-20      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 22,1     | 20                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWS46-20-SC60   | VACWS46-20-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 22,1     | 20                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWL46-20        | VACWL46-20      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 34,1     | 20                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |
| VACWL46-20-SC60   | VACWL46-20-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 34,1     | 20                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |
| VACSS46-20        | VACSS46-20      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 29,5     | 20                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,8           |
| VACSS46-20-SC60   | VACSS46-20-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 29,5     | 20                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,8           |
| VACSL46-20        | VACSL46-20      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,5     | 20                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,1           |
| VACSL46-20-SC60   | VACSL46-20-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,5     | 20                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,1           |
| VACYS46-20        | VACYS46-20      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 29,5     | 20                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,8           |
| VACYS46-20-SC60   | VACYS46-20-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 29,5     | 20                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,8           |
| VACYL46-20        | VACYL46-20      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,5     | 20                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,1           |
| VACYL46-20-SC60   | VACYL46-20-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,5     | 20                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,1           |
| VACPS46-20        | VACPS46-20      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 29,5     | 20                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,8           |
| VACPS46-20-SC60   | VACPS46-20-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 29,5     | 20                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,8           |
| VACPL46-20        | VACPL46-20      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,5     | 20                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,1           |
| VACPL46-20-SC60   | VACPL46-20-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,5     | 20                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,1           |
| VACBS46-20        | VACBS46-20      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 29,5     | 20                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,8           |
| VACBL46-20        | VACBL46-20      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,5     | 20                  | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7,1           |
| VACWS46-25        | VACWS46-25      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 23       | 25                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWS46-25-SC60   | VACWS46-25-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 23       | 25                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWL46-25        | VACWL46-25      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 36       | 25                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |
| VACWL46-25-SC60   | VACWL46-25-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 36       | 25                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |
| VACSS46-25        | VACSS46-25      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 32       | 25                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,8           |
| VACSS46-25-SC60   | VACSS46-25-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 32       | 25                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,8           |

**VALCAM™ 46**

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



| Registrační číslo | Název dílu      | Šířka klínové jednotky W1 | Výška v sevřeném stavu H1 | Šířka pracovní plochy W | Výška pracovní plochy H | Zdvih Hw | Pracovní úhel u (°) | Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN) | Zpětná síla plynová pružina Fr (kN) | Pracovní síla F (kN)* | Hmotnost (kg) |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| VACSL46-25        | VACSL46-25      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45       | 25                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7             |
| VACSL46-25-SC60   | VACSL46-25-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45       | 25                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7             |
| VACYS46-25        | VACYS46-25      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 32       | 25                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,8           |
| VACYS46-25-SC60   | VACYS46-25-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 32       | 25                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,8           |
| VACYL46-25        | VACYL46-25      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45       | 25                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7             |
| VACYL46-25-SC60   | VACYL46-25-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45       | 25                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7             |
| VACPS46-25        | VACPS46-25      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 32       | 25                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,8           |
| VACPS46-25-SC60   | VACPS46-25-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 32       | 25                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,8           |
| VACPL46-25        | VACPL46-25      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45       | 25                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7             |
| VACPL46-25-SC60   | VACPL46-25-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45       | 25                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7             |
| VACBS46-25        | VACBS46-25      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 32       | 25                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,8           |
| VACBL46-25        | VACBL46-25      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45       | 25                  | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7             |
| VACWS46-30        | VACWS46-30      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 25       | 30                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWS46-30-SC60   | VACWS46-30-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 25       | 30                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWL46-30        | VACWL46-30      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 38       | 30                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWL46-30-SC60   | VACWL46-30-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 38       | 30                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACSS46-30        | VACSS46-30      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 34,7     | 30                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,7           |
| VACSS46-30-SC60   | VACSS46-30-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 34,7     | 30                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,7           |
| VACSL46-30        | VACSL46-30      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 48,8     | 30                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7             |
| VACSL46-30-SC60   | VACSL46-30-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 48,8     | 30                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7             |
| VACYS46-30        | VACYS46-30      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 34,7     | 30                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,7           |
| VACYS46-30-SC60   | VACYS46-30-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 34,7     | 30                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,7           |
| VACYL46-30        | VACYL46-30      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 48,8     | 30                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7             |
| VACYL46-30-SC60   | VACYL46-30-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 48,8     | 30                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7             |
| VACPS46-30        | VACPS46-30      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 34,7     | 30                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,7           |
| VACPS46-30-SC60   | VACPS46-30-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 34,7     | 30                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,7           |
| VACPL46-30        | VACPL46-30      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 48,8     | 30                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7             |
| VACPL46-30-SC60   | VACPL46-30-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 48,8     | 30                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7             |
| VACBS46-30        | VACBS46-30      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 34,7     | 30                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,7           |
| VACBL46-30        | VACBL46-30      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 48,8     | 30                  | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7             |
| VACWS46-35        | VACWS46-35      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 27,1     | 35                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,2           |
| VACWS46-35-SC60   | VACWS46-35-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 27,1     | 35                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,2           |
| VACWL46-35        | VACWL46-35      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 40,1     | 35                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWL46-35-SC60   | VACWL46-35-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 40,1     | 35                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACSS46-35        | VACSS46-35      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 37,7     | 35                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,8           |
| VACSS46-35-SC60   | VACSS46-35-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 37,7     | 35                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,8           |
| VACSL46-35        | VACSL46-35      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 53,1     | 35                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7             |
| VACSL46-35-SC60   | VACSL46-35-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 53,1     | 35                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7             |
| VACYS46-35        | VACYS46-35      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 37,7     | 35                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,8           |
| VACYS46-35-SC60   | VACYS46-35-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 37,7     | 35                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,8           |
| VACYL46-35        | VACYL46-35      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 53,1     | 35                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7             |
| VACYL46-35-SC60   | VACYL46-35-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 53,1     | 35                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7             |
| VACPS46-35        | VACPS46-35      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 37,7     | 35                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,8           |
| VACPS46-35-SC60   | VACPS46-35-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 37,7     | 35                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,8           |

**VALCAM™ 46**

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



| Registrační číslo | Název dílu      | Šířka klínové jednotky W1 | Výška v sevřeném stavu H1 | Šířka pracovní plochy W | Výška pracovní plochy H | Zdvih Hw | Pracovní úhel u (°) | Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN) | Zpětná síla plynová pružina Fr (kN) | Pracovní síla F (kN)* | Hmotnost (kg) |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| VACPL46-35        | VACPL46-35      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 53,1     | 35                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7             |
| VACPL46-35-SC60   | VACPL46-35-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 53,1     | 35                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7             |
| VACBS46-35        | VACBS46-35      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 37,7     | 35                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,8           |
| VACBL46-35        | VACBL46-35      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 53,1     | 35                  | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7             |
| VACWS46-40        | VACWS46-40      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 29,6     | 40                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,2           |
| VACWS46-40-SC60   | VACWS46-40-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 29,6     | 40                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,2           |
| VACWL46-40        | VACWL46-40      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 42,4     | 40                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWL46-40-SC60   | VACWL46-40-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 42,4     | 40                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACSS46-40        | VACSS46-40      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,1     | 40                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSS46-40-SC60   | VACSS46-40-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,1     | 40                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSL46-40        | VACSL46-40      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 57,9     | 40                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,1           |
| VACSL46-40-SC60   | VACSL46-40-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 57,9     | 40                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,1           |
| VACYS46-40        | VACYS46-40      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,1     | 40                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYS46-40-SC60   | VACYS46-40-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,1     | 40                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYL46-40        | VACYL46-40      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 57,9     | 40                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,1           |
| VACYL46-40-SC60   | VACYL46-40-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 57,9     | 40                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,1           |
| VACPS46-40        | VACPS46-40      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,1     | 40                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPS46-40-SC60   | VACPS46-40-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,1     | 40                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPL46-40        | VACPL46-40      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 57,9     | 40                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,1           |
| VACPL46-40-SC60   | VACPL46-40-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 57,9     | 40                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,1           |
| VACBS46-40        | VACBS46-40      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 41,1     | 40                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,9           |
| VACBL46-40        | VACBL46-40      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 57,9     | 40                  | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7,1           |
| VACWS46-45        | VACWS46-45      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 32,4     | 45                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,2           |
| VACWS46-45-SC60   | VACWS46-45-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 32,4     | 45                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,2           |
| VACWL46-45        | VACWL46-45      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 46,5     | 45                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACWL46-45-SC60   | VACWL46-45-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 46,5     | 45                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,3           |
| VACSS46-45        | VACSS46-45      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45,1     | 45                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSS46-45-SC60   | VACSS46-45-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45,1     | 45                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 6,9           |
| VACSL46-45        | VACSL46-45      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 62       | 45                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7             |
| VACSL46-45-SC60   | VACSL46-45-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 62       | 45                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7             |
| VACYS46-45        | VACYS46-45      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45,1     | 45                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYS46-45-SC60   | VACYS46-45-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45,1     | 45                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 6,9           |
| VACYL46-45        | VACYL46-45      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 62       | 45                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7             |
| VACYL46-45-SC60   | VACYL46-45-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 62       | 45                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7             |
| VACPS46-45        | VACPS46-45      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45,1     | 45                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPS46-45-SC60   | VACPS46-45-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45,1     | 45                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 6,9           |
| VACPL46-45        | VACPL46-45      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 62       | 45                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7             |
| VACPL46-45-SC60   | VACPL46-45-SC60 | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 62       | 45                  | 1,5                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7             |
| VACBS46-45        | VACBS46-45      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 45,1     | 45                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 6,9           |
| VACBL46-45        | VACBL46-45      | 46                        | 175                       | 46                      | 68,5                    | 62       | 45                  | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7             |
| VACWS46-50        | VACWS46-50      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 35,8     | 50                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |
| VACWS46-50-SC60   | VACWS46-50-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 35,8     | 50                  | 1,3                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |
| VACWL46-50        | VACWL46-50      | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 49,8     | 50                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |
| VACWL46-50-SC60   | VACWL46-50-SC60 | 46                        | 150                       | 46                      | 68,5                    | 49,8     | 50                  | 1,4                                  | -                                   | 22,1                  | 5,4           |

**VALCAM™ 46**

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



| Registrační číslo | Název dílu      | Šířka klínové jednotky W1 | Výška v sevřeném stavu H1 | Šířka pracovní plochy W | Výška pracovní plochy H | Zdvih Hw | Pracovní úhel u (°) | Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN) | Zpětná síla plynová pružina Fr (kN) | Pracovní síla F (kN)* | Hmotnost (kg) |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| VACSS46-50        | VACSS46-50      | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 49,8     | 50                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 7             |
| VACSS46-50-SC60   | VACSS46-50-SC60 | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 49,8     | 50                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 7             |
| VACSL46-50        | VACSL46-50      | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 62,2     | 50                  | 1,3                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 7,2           |
| VACSL46-50-SC60   | VACSL46-50-SC60 | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 62,2     | 50                  | 1,3                                  | 3,8                                 | 22,1                  | 7,2           |
| VACYS46-50        | VACYS46-50      | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 49,8     | 50                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 7             |
| VACYS46-50-SC60   | VACYS46-50-SC60 | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 49,8     | 50                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 7             |
| VACYL46-50        | VACYL46-50      | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 62,2     | 50                  | 1,3                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 7,2           |
| VACYL46-50-SC60   | VACYL46-50-SC60 | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 62,2     | 50                  | 1,3                                  | 3,8                                 | 30,9                  | 7,2           |
| VACPS46-50        | VACPS46-50      | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 49,8     | 50                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 7             |
| VACPS46-50-SC60   | VACPS46-50-SC60 | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 49,8     | 50                  | 2,4                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 7             |
| VACPL46-50        | VACPL46-50      | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 62,2     | 50                  | 1,3                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 7,2           |
| VACPL46-50-SC60   | VACPL46-50-SC60 | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 62,2     | 50                  | 1,3                                  | 3,8                                 | 42,1                  | 7,2           |
| VACBS46-50        | VACBS46-50      | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 49,8     | 50                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 7             |
| VACBL46-50        | VACBL46-50      | 46                        | 180                       | 46                      | 68,5                    | 62,2     | 50                  | -                                    | 3,8                                 | 56,4                  | 7,2           |
| VACWS46-55        | VACWS46-55      | 46                        | 160                       | 46                      | 83,5                    | 45,3     | 55                  | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,9           |
| VACWS46-55-SC60   | VACWS46-55-SC60 | 46                        | 160                       | 46                      | 83,5                    | 45,3     | 55                  | 1,5                                  | -                                   | 22,1                  | 5,9           |
| VACSS46-55        | VACSS46-55      | 46                        | 185                       | 46                      | 83,5                    | 45,3     | 55                  | 2,6                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,3           |
| VACSS46-55-SC60   | VACSS46-55-SC60 | 46                        | 185                       | 46                      | 83,5                    | 45,3     | 55                  | 2,6                                  | 3,9                                 | 22,1                  | 7,3           |
| VACYS46-55        | VACYS46-55      | 46                        | 185                       | 46                      | 83,5                    | 45,3     | 55                  | 2,6                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,3           |
| VACYS46-55-SC60   | VACYS46-55-SC60 | 46                        | 185                       | 46                      | 83,5                    | 45,3     | 55                  | 2,6                                  | 3,9                                 | 30,9                  | 7,3           |
| VACPS46-55        | VACPS46-55      | 46                        | 185                       | 46                      | 83,5                    | 45,3     | 55                  | 2,6                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,3           |
| VACPS46-55-SC60   | VACPS46-55-SC60 | 46                        | 185                       | 46                      | 83,5                    | 45,3     | 55                  | 2,6                                  | 3,9                                 | 42,1                  | 7,3           |
| VACBS46-55        | VACBS46-55      | 46                        | 185                       | 46                      | 83,5                    | 45,3     | 55                  | -                                    | 3,9                                 | 56,4                  | 7,3           |
| VACWS46-60        | VACWS46-60      | 46                        | 165                       | 46                      | 75                      | 46       | 60                  | 1,6                                  | -                                   | 22,1                  | 6,1           |
| VACWS46-60-SC60   | VACWS46-60-SC60 | 46                        | 165                       | 46                      | 75                      | 46       | 60                  | 1,6                                  | -                                   | 22,1                  | 6,1           |
| VACSS46-60        | VACSS46-60      | 46                        | 190                       | 46                      | 75                      | 46       | 60                  | 2,8                                  | 4,7                                 | 22,1                  | 7,5           |
| VACSS46-60-SC60   | VACSS46-60-SC60 | 46                        | 190                       | 46                      | 75                      | 46       | 60                  | 2,8                                  | 4,7                                 | 22,1                  | 7,5           |
| VACYS46-60        | VACYS46-60      | 46                        | 190                       | 46                      | 75                      | 46       | 60                  | 2,8                                  | 4,7                                 | 30,9                  | 7,5           |
| VACYS46-60-SC60   | VACYS46-60-SC60 | 46                        | 190                       | 46                      | 75                      | 46       | 60                  | 2,8                                  | 4,7                                 | 30,9                  | 7,5           |
| VACPS46-60        | VACPS46-60      | 46                        | 190                       | 46                      | 75                      | 46       | 60                  | 2,8                                  | 4,7                                 | 42,1                  | 7,5           |
| VACPS46-60-SC60   | VACPS46-60-SC60 | 46                        | 190                       | 46                      | 75                      | 46       | 60                  | 2,8                                  | 4,7                                 | 42,1                  | 7,5           |
| VACBS46-60        | VACBS46-60      | 46                        | 190                       | 46                      | 75                      | 46       | 60                  | -                                    | 4,7                                 | 56,4                  | 7,5           |
| VACWS46-65        | VACWS46-65      | 46                        | 170                       | 46                      | 75                      | 47,3     | 65                  | 1,8                                  | -                                   | 22,1                  | 6,4           |
| VACWS46-65-SC60   | VACWS46-65-SC60 | 46                        | 170                       | 46                      | 75                      | 47,3     | 65                  | 1,8                                  | -                                   | 22,1                  | 6,4           |
| VACSS46-65        | VACSS46-65      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 47,3     | 65                  | 3,1                                  | 5                                   | 22,1                  | 7,9           |
| VACSS46-65-SC60   | VACSS46-65-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 47,3     | 65                  | 3,1                                  | 5                                   | 22,1                  | 7,9           |
| VACYS46-65        | VACYS46-65      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 47,3     | 65                  | 3,1                                  | 5                                   | 30,9                  | 7,9           |
| VACYS46-65-SC60   | VACYS46-65-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 47,3     | 65                  | 3,1                                  | 5                                   | 30,9                  | 7,9           |
| VACPS46-65        | VACPS46-65      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 47,3     | 65                  | 3,1                                  | 5                                   | 42,1                  | 7,9           |
| VACPS46-65-SC60   | VACPS46-65-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 47,3     | 65                  | 3,1                                  | 5                                   | 42,1                  | 7,9           |
| VACBS46-65        | VACBS46-65      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 47,3     | 65                  | -                                    | 5                                   | 56,4                  | 7,9           |
| VACWS46-70        | VACWS46-70      | 46                        | 170                       | 46                      | 75                      | 49,7     | 70                  | 2,1                                  | -                                   | 22,1                  | 6,5           |
| VACWS46-70-SC60   | VACWS46-70-SC60 | 46                        | 170                       | 46                      | 75                      | 49,7     | 70                  | 2,1                                  | -                                   | 22,1                  | 6,5           |
| VACSS46-70        | VACSS46-70      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 49,7     | 70                  | 3,6                                  | 5,6                                 | 22,1                  | 8             |

**VALCAM™ 46**

Shora zavěšená klínová jednotka "ALL IN ONE", k dispozici 4 pracovní síly



| Registrační číslo | Název dílu      | Šířka klínové jednotky W1 | Výška v sevřeném stavu H1 | Šířka pracovní plochy W | Výška pracovní plochy H | Zdvih Hw | Pracovní úhel u (°) | Zpětná síla šroubová pružina Fr (kN) | Zpětná síla plynová pružina Fr (kN) | Pracovní síla F (kN)* | Hmotnost (kg) |
|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| VACSS46-70-SC60   | VACSS46-70-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 49,7     | 70                  | 3,6                                  | 5,6                                 | 22,1                  | 8             |
| VACYS46-70        | VACYS46-70      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 49,7     | 70                  | 3,6                                  | 5,6                                 | 30,9                  | 8             |
| VACYS46-70-SC60   | VACYS46-70-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 49,7     | 70                  | 3,6                                  | 5,6                                 | 30,9                  | 8             |
| VACPS46-70        | VACPS46-70      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 49,7     | 70                  | 3,6                                  | 5,6                                 | 42,1                  | 8             |
| VACPS46-70-SC60   | VACPS46-70-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 49,7     | 70                  | 3,6                                  | 5,6                                 | 42,1                  | 8             |
| VACBS46-70        | VACBS46-70      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 49,7     | 70                  | -                                    | 5,6                                 | 56,4                  | 8             |
| VACWS46-75        | VACWS46-75      | 46                        | 170                       | 46                      | 75                      | 50,2     | 75                  | 2,5                                  | -                                   | 22,1                  | 6,7           |
| VACWS46-75-SC60   | VACWS46-75-SC60 | 46                        | 170                       | 46                      | 75                      | 50,2     | 75                  | 2,5                                  | -                                   | 22,1                  | 6,7           |
| VACSS46-75        | VACSS46-75      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 50,2     | 75                  | 4,1                                  | 7,1                                 | 22,1                  | 8,3           |
| VACSS46-75-SC60   | VACSS46-75-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 50,2     | 75                  | 4,1                                  | 7,1                                 | 22,1                  | 8,3           |
| VACYS46-75        | VACYS46-75      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 50,2     | 75                  | 4,1                                  | 7,1                                 | 30,9                  | 8,3           |
| VACYS46-75-SC60   | VACYS46-75-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 50,2     | 75                  | 4,1                                  | 7,1                                 | 30,9                  | 8,3           |
| VACPS46-75        | VACPS46-75      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 50,2     | 75                  | 4,1                                  | 7,1                                 | 42,1                  | 8,3           |
| VACPS46-75-SC60   | VACPS46-75-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 50,2     | 75                  | 4,1                                  | 7,1                                 | 42,1                  | 8,3           |
| VACBS46-75        | VACBS46-75      | 46                        | 195                       | 46                      | 75                      | 50,2     | 75                  | -                                    | 7,1                                 | 56,4                  | 8,3           |
| VACWS46-80        | VACWS46-80      | 46                        | 170                       | 46                      | 80                      | 57,6     | 80                  | 3                                    | -                                   | 22,1                  | 6,9           |
| VACWS46-80-SC60   | VACWS46-80-SC60 | 46                        | 170                       | 46                      | 80                      | 57,6     | 80                  | 3                                    | -                                   | 22,1                  | 6,9           |
| VACSS46-80        | VACSS46-80      | 46                        | 195                       | 46                      | 80                      | 57,6     | 80                  | 5,2                                  | 8,5                                 | 22,1                  | 8,6           |
| VACSS46-80-SC60   | VACSS46-80-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 80                      | 57,6     | 80                  | 5,2                                  | 8,5                                 | 22,1                  | 8,6           |
| VACYS46-80        | VACYS46-80      | 46                        | 195                       | 46                      | 80                      | 57,6     | 80                  | 5,2                                  | 8,5                                 | 30,9                  | 8,6           |
| VACYS46-80-SC60   | VACYS46-80-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 80                      | 57,6     | 80                  | 5,2                                  | 8,5                                 | 30,9                  | 8,6           |
| VACPS46-80        | VACPS46-80      | 46                        | 195                       | 46                      | 80                      | 57,6     | 80                  | 5,2                                  | 8,5                                 | 42,1                  | 8,6           |
| VACPS46-80-SC60   | VACPS46-80-SC60 | 46                        | 195                       | 46                      | 80                      | 57,6     | 80                  | 5,2                                  | 8,5                                 | 42,1                  | 8,6           |
| VACBS46-80        | VACBS46-80      | 46                        | 195                       | 46                      | 80                      | 57,6     | 80                  | -                                    | 8,5                                 | 56,4                  | 8,6           |